

Palec uchopovača HAFH-B30-16-45-N

Číslo dielu: 8207226

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	pre uchopovač
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	42 g
Spôsob upevnenia	priskrutkované na uchopovači
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čeľuste	Tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
Materiál krytu	POM
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál strediacich kolíkov	Oceľ
Materiál, palec uchopovača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná