

Kyvný pohon DFPD-6500-SY-Y-90-RD-F1625

Číslo dielu: 8211836

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná veľkosť pohonu	6500
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F1625
Uhol kyvu	90 stupeň
Rozsah nastavenia koncovej polohy pri 0°	-5 stupeň...5 stupeň
Rozsah nastavenia koncovej polohy pri menovitom uhle kyvu	-5 stupeň...5 stupeň
Hĺbka prípoja hriadeľa	57 s
Štandardizovaný prípoj k armatúre	ISO 5211
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Kinematika s prírubou
Smer zatvárania	uzatváranie doprava
Ventilový prípoj zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Miesto pripojenia pre pozicionér a snímač polohy zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 veľkosť AA 3
Bezpečnostná funkcia	Bezpečnostná funkcia spočíva v prepnutí pohonu do definovanej bezpečnostnej polohy. Tento pohyb sa dosiahne natlakovaním príslušnej tlakovej komory stlačeným vzduchom. Hodnota vytvoreného krútiaceho momentu závisí od rozdielu tlakov medzi dvoma tlakovými komorami oddelenými piestom.
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 mód Low Demand až po SIL 3 v redundantnej architektúre
Certifikované pre bezpečnostnú funkciu podľa ISO 13849 a IEC 61508 (SIL)	Výrobok sa dá použiť v SRP/CS až do SIL 2 Low Demand až po SIL 3 v redundantnej architektúre
Deštrukčný tlak	18 bar
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar 43.5 psi...87 psi
Menovitý prevádzkový tlak	0.55 MPa 5.5 bar 79.75 psi
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX)
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK proti výbuchom
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 1 (UKEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 21 (UKEX) Zóna 22 (ATEX)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	German Technical Control Board (TÜV) Rheinland 968/V 2959.00/2025
Kategória ATEX pre plyn	II 2G
Kategória ATEX prach	II 2D
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex h IIC T6 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex h IIIC T85°C Db
Ex-teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Rosný bod min. 10°C pod teplotou okolia a média Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Krútiaci moment pri menovitom prevádzkovom tlaku a uhle kyvu 0°	6028 Nm
Krútiaci moment pri menovitom prevádzkovom tlaku a uhle kyvu 90°	6028 Nm
Poznámka ku krútiacemu momentu	Prevádzkový krútiaci moment pohonu nesmie prekročiť maximálny povolený krútiaci moment uvedený v norme ISO 5211, vzťahujúci sa na veľkosť upevňovacej príruby a spojky.
Spotreba vzduchu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cyklus 0°-menovitý uhol kyvu-0°	261.8 l
Hmotnosť výrobku	129000 g
Prípoj hriadeľa	T55
Pneumatický prípoj	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	Liatina s guľôčkovým grafitom
Materiál skrutky dorazu	Oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	Pružinová oceľ
Materiál trňa pružiny	Oceľ
Materiál telesa	Liatina s guľôčkovým grafitom
Materiál piesta	Liatina s guľôčkovým grafitom
Materiál piestnej tyče	Oceľ
Materiál kotvy	Oceľ
Materiál rúry valca	Oceľ