


# Elektromagnetický ventil VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L

Číslo dielu: 8031532

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 5/2 monostabilný                      |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                            |
| Veľkosť ventilu                                            | 18 s                                  |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1300 l/min                            |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/4                                  |
| Prevádzkové napätie                                        | 24V DC                                |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar    |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                      |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                    |
| Povolenie                                                  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Druh krytia                                                | IP65<br>so zásuvkou                   |
| Menovitá šírka                                             | 6.9 s                                 |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                     |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                 |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                             |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | s aretáciou<br>tlačidlom<br>zakryté   |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                      |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | interný                               |
| Prekrytie                                                  | neurčité prekrytie                    |
| Riadiaci tlak                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar    |
| Čas vypnutia                                               | 45 ms                                 |
| Čas zapnutia                                               | 10 ms                                 |
| Doba zopnutia                                              | 100%                                  |
| Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli                  | 700 µs                                |
| Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále               | 900 µs                                |
| Parametre cievky                                           | 24 V DC: 1,0 W                        |
| Prípustné výkyvy napätia                                   | +/- 10 %                              |

| Charakteristický znak                  | Hodnota                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prevádzkové médium                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                 |
| Odolnosť proti vibráciám               | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| Obmedzenie teploty prostredia a média  | -5 - 50 °C<br>Bez obmedzenia pridržiavacieho prúdu                        |
| Odolnosť proti nárazom                 | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK     | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Trieda čistoty priestoru               | Trieda 5 podľa normy ISO 14644-1                                          |
| Teplota média                          | -5 °C...60 °C                                                             |
| Teplota okolia                         | -5 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnosť výrobku                       | 154 g                                                                     |
| Elektrický prípoj                      | cez elektrickú pripojovaciu dosku                                         |
| Spôsob upevnenia                       | pre pripojovaciu lištu<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne:             |
| Pneumatický prípoj 1                   | G1/4                                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                   | G1/4                                                                      |
| Pneumatický prípoj 4                   | G1/4                                                                      |
| Pneumatický prípoj 5                   | G1/4                                                                      |
| Pokyny k materiálu                     | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál tesnení                       | HNBR<br>NBR                                                               |
| Materiál telesa                        | Hliníková tvárna zliatina                                                 |