

Prípojovacia doska VABS-S1-1HS-G38

Číslo dielu: 8032646

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	48 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Založené na norme	ISO 5599-1
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	230 g
Spôsob upevnenia	s prechodným otvorom pre skrutku M5
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pneumatický prípoj 4	G3/8
Pneumatický prípoj 5	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok