

**Náboj spojky**  
**EAMC-H-35-13-GB16-19**  
Číslo dielu: 8228661

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer montáže 1              | 19 s                   |
| Veľkosť                        | 30/35                  |
| Menovitá dĺžka                 | 23.4 s                 |
| Montážna poloha                | ľubovoľná              |
| Max. počet otáčok              | 8000 1/min             |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Teplota okolia                 | -25 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 5.8 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenositeľný krútiaci moment   | 15 Nm                  |
| Hmotnosť výrobku               | 31 g                   |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS         |