


Spočítavací čítač

PZA-E-C

Číslo dielu: 8606

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	mechanický sekvenčný čítač s pneumatickým pohonom
Spôsob návratu do základnej polohy	Ručné tlačidlo alebo pneumatický signál
Indikácia	6-miestny
Vypínací tlak pohonu	< 0,15 bar
Vypínací tlak, reset	< 0,15 bar
Aktivačný tlak, pohon	> 0,8 bar
Reakčný tlak pri návrate do základnej polohy	2 bar
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Minimálny vypínací tlak	2 bar
Minimálna doba trvania impulzu, pohon	8 ms
Minimálna doba impulzu, reset	150 ms
Minimálna doba prestávky, pohon	10 ms
Minimálna dĺžka prestávky, návrat do zákl. stavu	50 ms
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Pneumatický prípoj	M5
Materiál telesa	PA