


Ventil za prednjo ploščo SVS-3-1/8

Številka dela: 10190

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	mehanski
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	120 l/min
Pnevmatični delovni priključek	G1/8
Delovni tlak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Smer toka	ni reverzibilna
Napotek glede prisilne dinamizacije	preklopna frekvenca vsaj 1/teden
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	POM
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij