

# T-vtična vez QSMT-4-100

Številka dela: 130782

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | Mini  |
| Nazivni premer                                | 2.4 mm  |
| Položaj vgradnje                              | poljubno  |
| Zasnova                                       | T-oblika  |
| Velikost posode                               | 100   |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C  |
| Teža izdelka                                  | 3.3 g   |
| Število izhodov                               | 2   |
| Število dovodnih vodov                        | 1   |
| Pnevmatični priključek 1                      | za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm                                      |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 4 mm  |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra   |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | PBT   |
| Material sprostilnega obroča                  | POM   |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR   |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |