

# Dolg vtično navojni priključek L QSMLL-M5-3

Številka dela: 130838

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Nazivni premer	1.5 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	L-oblika, dolga dolžina
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Nazivni pritezni moment	1.2 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	7.7 g
Način pritrditve	zunanji šestkotnik SW8
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Material čepa za pritvje	Medenina, nikljana
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo