

Prípojovacia doska VABS-P12-S-M5-P3

Číslo dielu: 8068637

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	25 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Špecifické vlastnosti	kompatibilný s kyslíkom podľa DIN EN 1797
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	0 bar...1.7 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	27 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3	28 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertné plyny Kyslík
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná maximálna veľkosť častíc 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 70 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP00
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Pneumatický prípoj 2S	M5
Pneumatický prípoj 3	M5
Pneumatický prípoj 5	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná