

Viličasta glava CRSG-M8

Številka dela: 13568

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M8
Položaj vgradnje	poljubno
Na podlagi standarda	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključek	notranji navoj M8
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1 % masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izvzeta iz uporabe so tiskana vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave. Kovine z več kot 1% bakra kot sestavina zlitine so izključene iz uporabe. Izjeme so plošče s tiskanim vezjem, kabli, električni priključki in tuljave. Kovine z več kot 5 % masnim deležem bakra so izključene iz uporabe. Izvzeta iz uporabe so tiskana vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave. Kovine z več kot 5% bakra kot sestavina zlitine so izključene iz uporabe. Izjeme so plošče s tiskanim vezjem, kabli, električni priključki in tuljave. Kovine z več kot 5 % masnim deležem bakra, cinka ali niklja so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	52.2 g
Material viličaste glave	visoko legirano jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo
Material varovalke	visoko legirano jeklo