

# Zasučni pogon DRRD-25-180-FH-PA

Številka dela: 1359980

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                      | 25                                                                  |
| Kot blaženja                                                  | 33 stp                                                              |
| Območje nastavljanja kota zasuka odvisno od končnega položaja | +10/-100 stopinj                                                    |
| Kot zasuka                                                    | 180 stp                                                             |
| Blaženje                                                      | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                              | poljubno                                                            |
| Konstruktivna zgradba                                         | zobata letev/pastorek                                               |
| Zaznavanje položaja                                           | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                                  | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                  |
| Način delovanja                                               | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364 – cona III                                                |
| Temperatura okolice                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)                  | 5.15 Nm                                                             |
| Dovoljeni masni vztrajnostni moment                           | 0.09 kgm <sup>2</sup>                                               |
| Teža izdelka                                                  | 1349 g                                                              |
| Način pritrditve                                              | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>izbirno:              |
| Pnevmatični priključek                                        | M5                                                                  |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pogonske gredi                                       | Poboljšano jeklo                                                    |
| Material pokrova                                              | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano                            |
| Material tesnil                                               | NBR<br>TPE-U (PU)                                                   |
| Material ohišja                                               | gnetna aluminijeva zlitina<br>gladko eloksirano                     |