

# Kruhov  valce CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1

 slo dielu: 8073986

**FESTO**



##  dajov  list

| Charakteristick  znak                                   | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 50 s                                                      |
| Priemer piestu                                          | 40 mm                                                     |
| Tlmenie                                                 | samonastaviteľn  pneumatick  tlmenie koncov ch pol h      |
| Mont žna poloha                                         | ľubovoľn                                                  |
| Konštrukcia                                             | Piest<br>Piestna ty <br>R ra valca                        |
| Sn manie polohy                                         | pre bezdotykov  sn ma e                                   |
| Prev dzkov  tlak                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                         |
| Sp sob fungovania                                       | dvoj inn                                                  |
| Prev dzkov  m di m                                      | Stla en  vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Pozn mka o prev dzkovom/riadiacom m di u                | Prev dzka s mazan m moľn  (potrebn  pri ďalšej prev dzke) |
| Trieda odolnosti proti kor zii KBK                      | 4 - mimoriadne siln  nam hanie kor ziou                   |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B2-L                                            |
| Vhodnosť pre potravin rstvo                             | pozri podrobnejšie inform cie o materi li                 |
| Teplota okolia                                          | 0  C...80  C                                              |
| Teoretick  sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp tn  chod | 633 N                                                     |
| Teoretick  sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys vanie  | 754 N                                                     |
| Pohybovan  hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 232 g                                                     |
| N rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu            | 15.8 g                                                    |
| Z kladn  hmotnosť pri zdvihu 0 mm                       | 1327 g                                                    |
| N rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                       | 23.8 g                                                    |
| Sp sob upevnenia                                        | s pr slušenstvom                                          |
| Pneumatick  pr poj                                      | G1/4                                                      |
| Pokyny k materi lu                                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materi l veka                                           | nehrdzavej ca vysokolegovaná oceľ                         |
| Materi l piestnej ty e                                  | nehrdzavej ca vysokolegovaná oceľ                         |
| Materi l r ry valca                                     | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavej ca                        |