


Ploski valj DZH-32-200-PPV-A

Številka dela: 14048

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	200 mm
Premer bata	32 mm ekvivalentni premer
Navoj batnice	M10x1,25
Največji vzvojni kot batnice +/-	1.7 stp
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	enostranska batnica
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	ovalni bat
Delovni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Dolžina blaženja	19 mm
Največji navor zaščite pred vzvojnimi obremenitvami	1 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	415 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	483 N
Premikajoča se masa	303 g
Teža izdelka	1011 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	25 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	511 g
Način pritrditve	izbirno: z notranjim navojem z opremo
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij
Material tesnila bata	TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano jeklo