



Magnetni ventil MDH-5/2-3/4-D-4

Številka dela: 14544

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, monostabilen
Način upravljanja	električno
Konstrukcijska širina	76 mm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	6000 l/min
Pnevmatični delovni priključek	priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1 G3/4
Delovna napetost	prek magnetne tuljave, potrebno ločeno naročilo
Delovni tlak	3 bar...16 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Stopnja zaščite	IP65
Nazivni premer	18 mm
Dimenzija rasterja	82 mm
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 5599-1
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Koda ISO	451
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Smer toka	ni reverzibilna
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Čas izklopa	160 ms
Čas vklopa	120 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Raven zvočnega tlaka	85 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	2600 g

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na priključni ploščici s prehodno izvrtino in vijakom
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 84	M5
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 2	priključna plošča velikosti 4 v skladu s standardom ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 3	priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 4	priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij