

# Električni valj EPCO-16-50-8P-ST-E

Številka dela: 1476522

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Hod	50 mm
Rezerva hoda	0 mm
Navoj batnice	M6
Reverzjska zračnost	0,1 mm
Kot koraka pri polnem koraku	1.8 stp
Toleranca koračnega kota	±5 %
Premer vretena	8 mm
Korak navoja vretena	8 000058
Največji vzvojni kot batnice +/-	2 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanji navoj
Vrsta motorja	Koračni motor
Konstruktivna zgradba	Električni valj s krogličnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	drsno vodenje
Senzor položaja rotorja	Inkrementalni enkoder
Vmesnik senzorja položaja rotorja	RS422 TTL AB-kanali + ničelni indeks
Merilno načelo senzorja položaja rotorja	optično
Največji pospešek	10 m/s <sup>2</sup>
Največja hitrost	0.3 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijske zaščite	B
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Nazivni tok motorja	1.4 A
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS

Značilnost	Vrednost
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–85 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.0001 J
Največji moment Mx	0 Nm
Največji moment My	0.6 Nm
Največji moment Mz	0.6 Nm
Največja sila pomika naprej Fx	50 N
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, vodoravno	8 kg
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, navpično	4 kg
Masni vztrajnostni moment JH na meter hoda	0.0265 000018
Masni vztrajnostni moment JL na kg delovne obremenitve	0.0162 000018
Masni vztrajnostni moment JO	0.0229 000018
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	60 mm
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	70 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	2 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	615 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	17 g
Električna priključna tehnika	vtič
Način pritrditve	z notranjim navojem z opremo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirano
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirano
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojne matice vretena	jeklo
Material vretena	Jeklo za valjčne ležaje
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirana