

# Magnetni ventil VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6-R1

Številka dela: 1492173

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                  | Vrednost                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba       | Membranski ventil<br>prisilno krmiljenje                                                                                                             |
| Način upravljanja           | električno                                                                                                                                           |
| Načelo tesnjenja            | mehko                                                                                                                                                |
| Položaj vgradnje            | magnet, stoječ                                                                                                                                       |
| Način pritrditve            | vgradnja v napeljavo                                                                                                                                 |
| Priključek armature         | 2 NPT                                                                                                                                                |
| Električni priključek       | Oblika A<br>Vtič<br>v skladu z EN 175301-803<br>štirikotna oblika                                                                                    |
| Nazivni premer              | 50 mm                                                                                                                                                |
| Ventilska funkcija          | 2/2, zaprt, monostabilen                                                                                                                             |
| Pomožno ročno upravljanje   | brez                                                                                                                                                 |
| Smer toka                   | ni reverzibilna                                                                                                                                      |
| Medij                       | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>inertni plini<br>mineralno olje<br>voda<br>nevtralne tekočine<br>drugi pretočni mediji na zahtevo |
| Nazivni tlak armature PN    | 40                                                                                                                                                   |
| Tlačna razlika              | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                              |
| Karakteristike tuljave      | 24 V DC: 30,0 W                                                                                                                                      |
| Dovoljena nihanja napetosti | +/- 10 %                                                                                                                                             |
| Tlak medija                 | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi                                                                                                   |

| Značilnost                                                   | Vrednost                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Največja viskoznost                                          | 22 mm <sup>2</sup> /s                   |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...80 °C                          |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...35 °C                          |
| Stopnja puščanja v skladu z EN 12266-1                       | A                                       |
| Pretok Kv                                                    | 28 m <sup>3</sup> /h                    |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 29900 l/min                             |
| Čas vklopa                                                   | 1220 ms                                 |
| Čas izklopa                                                  | 2140 ms                                 |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                         |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364 – cona III                    |
| Material ohišja                                              | Lito nerjavno jeklo                     |
| Številka materiala ohišja                                    | 1.4581                                  |
| Material tesnil                                              | NBR                                     |
| Material vijakov                                             | visoko legirano nerjavno jeklo          |
| Številka materiala vijaka                                    | 1.4301                                  |
| Teža izdelka                                                 | 6500 g                                  |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)                         | v skladu z direktivo EU o tlačni opremi |
| Stopnja zaščite                                              | IP65                                    |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 3 – močna odpornost proti koroziji      |