


Mejno stikalo SIEN-4B-PO-S-L

Številka dela: 150367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za elektromagnetno združljivost (UK-E) v skladu z britanskimi predpisi RoHS (UK-R)
Nazivna preklopna razdalja	0.8 mm
Zagotovljena preklopna razdalja	0.64 mm
Faktorji zmanjšanja	Aluminij = 0,4 nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7 baker = 0,3 medenina = 0,4 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Ponovljivost	0.04 mm
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	Izklopni kontakt
Največja preklopna frekvenca	3000 Hz
Največja preklopna frekvenca DC	3000 Hz
Največji izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	2 V
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok med prostim tekom	10 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep varovalo vijaka ni vrtljivo

Značilnost	Vrednost
Električni priključek 1, združljiv tip montaže	Združljivo z zaskočnim zaklepom Združljivo z vrtljivim varovalom vijaka
Velikost	4 mm
Način pritrditve	vpetje
Način vgradnje	v isti ravnini
Teža izdelka	9 g
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Prikaz preklopne stanja	Rumena LED-dioda
Stopnja zaščite	IP67
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Izbira dodatnih informacij o senzorju	s standardno preklopno razdaljo
Električni izhod	PNP
Izbira izvedbe senzorja	standardna