


Elektromagnetický ventil

MHJ9-MF/LP

Číslo dielu: 8084233

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Konštrukčná šírka	9 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	100 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska
Prevádzkové napätie	24V DC
Prevádzkový tlak	0.05 MPa...0.4 MPa 0.5 bar...4 bar 7.25 psi...58 psi
Konštrukcia	Sedlový ventil bez vratnej pružiny
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina
Druh krytia	IP40
Rozmer rastra	9.5 s
Poznámka k prevádzke	Bez prietoku neprevádzkovať. Pri blokovej montáži s prietokom, max. teplota prostredia 45°C.
Princíp tesnenia	tvrdý
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Hodnota b	0.38
Hodnota C	0.4 l/sbar
Max. frekvencia spínania	1000 Hz
Čas zapnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 24 V v novom stave	0.8 ms
Čas vypnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 24 V v novom stave	0.5 ms
Čas zapnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 48 V v novom stave	0.6 ms
Čas vypnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 48 V v novom stave	0.4 ms
Čas zapnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 12 V v novom stave	1.1 ms
Čas vypnutia pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) a 12 V v novom stave	0.4 ms
Čas zapnutia pri 0,05 MPa (0,5 bar, 7,25 psi) a 24 V v novom stave	0.7 ms
Čas vypnutia pri 0,05 MPa (0,5 bar, 7,25 psi) a 24 V v novom stave	0.5 ms
Tolerancia, čas vypnutia	+15 %/-25 %

Charakteristický znak	Hodnota
Prípustná odchýlka času zapnutia	+/-15 %
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...53 V
Doba zopnutia	100%
Pokyny k prevádzkovému napätiu	Prevádzka len so spojovacím vedením MHJ9-KMH-...
Odpor cievky	2.5 Ω
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Obmedzenie teploty prostredia a média	v závislosti od frekvencie spínania (viď diagram)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...50 °C
prípustná povrchová teplota magnetu	120 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.28 Nm
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrický prípoj	2-pin Zástrčka KMH
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku
Pneumatický prípoj 1	Pripojovacia doska
Pneumatický prípoj 2	Pripojovacia doska
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR
Materiál telesa	Zosílený PA
Materiál skrutiek	Oceľ