


# Mejno stikalo SME-1-S6-C

Številka dela: 151670

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasnova                                     | blokovna zasnova                                                                                                                                  |
| V skladu s standardom                       | EN 60947-5-2                                                                                                                                      |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)        | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU o nizki napetosti<br>v skladu z direktivo EU RoHS                                          |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)    | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS<br>v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                                                                                                   |
| Merilna veličina                            | Pozicija                                                                                                                                          |
| Merilno načelo                              | magnetni REED                                                                                                                                     |
| Temperatura okolice                         | -50 °C...120 °C                                                                                                                                   |
| Ponovljivost                                | 0.2 mm                                                                                                                                            |
| Preklopni izhod                             | z bipolarnimi kontakti                                                                                                                            |
| Funkcija preklopnega elementa               | vklopni kontakt                                                                                                                                   |
| Čas vklopa                                  | 0.5 ms                                                                                                                                            |
| Čas izklopa                                 | 0.03 ms                                                                                                                                           |
| Največja preklopna frekvenca                | 500 Hz                                                                                                                                            |
| Največji izhodni tok                        | 1 A                                                                                                                                               |
| Največja preklopna zmogljivost AC           | 40 VA                                                                                                                                             |
| Največja preklopna zmogljivost DC           | 40 W                                                                                                                                              |
| Padec napetosti                             | 0 V                                                                                                                                               |
| Preostali tok                               | 0 mA                                                                                                                                              |
| Odpornost proti kratkemu stiku              | ne                                                                                                                                                |
| Odpornost proti preobremenitvi              | ni na voljo                                                                                                                                       |
| Območje delovne napetosti AC                | 0 V...250 V                                                                                                                                       |
| Območje delovne napetosti DC                | 0 V...200 V                                                                                                                                       |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto            | ne                                                                                                                                                |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | kabel                                                                                                                                             |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | odprt konec                                                                                                                                       |
| Električni priključek 1, število polov/žil  | 2                                                                                                                                                 |
| Smer izhoda priključka                      | vzdolžno                                                                                                                                          |

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dolžina kabla                                     | 2.5 m                                                                   |
| Barva kabelskega plašča                           | siva                                                                    |
| Material kabelskega plašča                        | TPE-S                                                                   |
| Način pritrditve                                  | z opremo                                                                |
| Pritezni moment                                   | 2.9 Nm                                                                  |
| Položaj vgradnje                                  | poljubno                                                                |
| Teža izdelka                                      | 130 g                                                                   |
| Barva ohišja                                      | črna                                                                    |
| Material ohišja                                   | epoksidna smola<br>PC<br>PET<br>jeklo<br>TPE-O<br>cinkova tlačna litina |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -40 °C...120 °C                                                         |
| Stopnja zaščite                                   | IP67                                                                    |
| Izolacijska napetost                              | 250 V                                                                   |
| Odpornost proti udarni napetosti                  | 4 kV                                                                    |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                          |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                                                       |