

Cev iz umetne mase PUN-12X2-SI

Številka dela: 152589

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	12 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	62 mm
Notranji Ø	8 mm
Najmanjši polmer upogibanja	33 mm
Napotek za uporabo	TPE-U na osnovi estrov Cev iz umetne mase je lahko položena v stiku s kablji le, če njihova obloga ne vsebuje estra fosforne kisline. V nasprotnem primeru se lahko cev iz umetne mase poškoduje.
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material za požarni preskus	UL94 HB
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.0767 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm
Barva	srebrna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)