

Servomotor EMMB-AS-80-07-K-S30M

Číslo dielu: 8097193

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-15 °C...40 °C
Pokyny k teplote okolia	do 60 °C s odľahčením -1,5 % na jeden stupeň Celzia
Max. výška inštalácie	4000 m
Poznámka o max. výške inštalácie	od 1.000 m len s odľahčením od -1,0% na 100 m
Skladovacia teplota	-20 °C...55 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Zodpovedá norme	IEC 60034
Tepelná trieda podľa EN 60034-1	F
Max. teplota vinutia	155 °C
Hodnotiaca trieda podľa EN 60034-1	S1
Monitorovanie teploty	Digitálny prenos teploty motora cez Nikon A-Format
Konštrukcia motora podľa normy EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážna poloha	ľubovoľná
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	IP40 pre hriadeľ motora bez radiálneho tesnenia hriadeľa IP54 pre motorový hriadeľ s radiálnym tesnením hriadeľa IP65 pre teleso motora bez pripojovacej techniky
Sústrednosť, súososť, axiálne hádzanie podľa DIN SPEC 42955	N
Kvalita vyváženia	G 2,5
Životnosť ložiska pri menovitých podmienkach	20000 h
Vyhotovenie hriadeľa, lícované pero	DIN 6885 A 6 x 6 x 22
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec RE
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	6
Stupeň znečistenia	2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL E342973
Menovité prevádzkové napätie DC	300 V
Menovité napätie DC	300 V
Spôsob spínania vinutia	Hviezda, vo vnútri
Počet pólových párov	3
Kľudový krútiaci moment	2.63 Nm
Menovitý krútiaci moment	2.39 Nm
Špičkový krútiaci moment	7.17 Nm
Menovité otáčky	3000 1/min
Max. počet otáčok	5000 1/min
Max. počet mechanických otáčok	10000 1/min
Menovitý výkon motora	750 W
Nepretržitý pokojový prúd	4.2 A
Menovitý prúd motora	3.8 A
Špičkový prúd	11.4 A
Motorová konštanta	0.662 Nm/A
Napäťová konštanta fáza-fáza	40 mV.min
Odpor vinutia fáza-fáza	2.1 Ω
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	10.5 mH
Elektrická časová konštanta	5 ms
Meracia príručka	255 x 255 x 8 mm, hliník
Celkový výstupný krútiaci moment	0.942 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	2800 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	167.5 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	335 N
Snímač polohy rotora	Absolútny enkodér multi turn
Označenie výrobcu snímača polohy rotora	MAR-MX50AHN00
Snímač polohy rotora s absolútne zaznamenateľnými otáčkami	65536
Rozhranie snímača polohy rotora	Nikon formát A
Princíp merania snímača polohy rotora	optický
Max. prevádzkové napätie DC snímača polohy rotora	5 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre snímač polohy rotora	4.75 V...5.25 V
Kladné hodnoty snímača polohy rotora na jedno otočenie	1048576
Rozlíšenie snímača polohy rotora	20 bit/s
Systémová presnosť snímača polohy rotora pri uhlovom meraní	-120 arcsec...120 arcsec
Energetická účinnosť	ENEFF (CN) / Class 2