

Kruhov  valce DSNU-S-20- -   slo dielu: 8112005

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	1 s...200 s
Priemer piestu	20 mm
Tlmenie	elastick� tlmiace kr���ky/do�ti�ky, obojstrann� samonastaviteľn� pneumatick� tlmenie koncov�ch pol�h
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Predĺ�en� vonkaj��� z�vit piestnej ty�e Vn�torn�� z�vit na piestnej ty�i Predĺ�en� piestna ty� Axi�lny pr�vod stla�en�ho vzduchu Kyvn� upevnenie, uzatv�rac� kryt Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny Upev�ovac� z�vit, uzatv�rac� kryt Skr�ten� vonkaj��� z�vit piestnej ty�e
Prev�dzkov� tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľ� ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ď�al�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	2- mierne n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Dĺ�ka tlmenia	15 s
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn�� chod	158.3 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	188.5 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	37.3 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	126 g
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	7.2 g
Sp�sob upevnenia	s pr�slu�enstvom
Pneumatick� pr�poj	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca