


Kábel motora NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

Číslo dielu: 8113317

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Trvanlivosť pripojenia	30
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu	90°
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	31
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	31
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 2, pokyny ku káblovému výstupu	90°
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	31
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	31
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...50 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0.5 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.25 kV
Dĺžka kábla	0.2 m
Vlastnosť vedenia	na dynamické aplikácie
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	0 s
Pokyny k polomeru ohybu, pevné kladenie kábla	jednorazovo zalomiteľné
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	25 s

Charakteristický znak	Hodnota
Štruktúra kábla	31 x 0,01 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.0105 mm ²
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-25 °C...55 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PET
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Pocínovaná zliatina medi