

Kompaktni valj AEVU-20- -A-P-A-S20

Številka dela: 156282

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	1 mm...25 mm
Premer bata	20 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje
Konec batnice	zunanjí navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	skožnja votla batnica
Delovni tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Udarne energija v končnih položajih	0.014 J
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	123 N
Način pritrditve	izbirno: s prehodno izvrtino z opremo
Pnevmatični priključek	M5
Material veznih vijakov	Jeklo, pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material dinamičnih tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina