


Vákuová sacia dýza OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-H3

Číslo dielu: 8141095

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.7 s
Rozmer rastra	15 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	zatvorený
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	vysoké vákuum Štandard
Jemnosť filtra	40 µm
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Integrovaná funkcia	Elektrický odfukovací impulz Škrtenie Elektrický zapínací ventil Filter Tlmič hluku, zatvorený
Konštrukcia	Tvar T
Funkcia ventilu	zatvorené
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar 29 psi...101.5 psi
Prevádzkový tlak pre max. vákuum	0.48 MPa 4.8 bar 69.6 psi
Max. vákuum	92 s
Menovitý prevádzkový tlak	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Max. sací objem proti atmosfére	17 l/min
Doba natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku s odfukovacím impulzom	1.2 s
Rozsah prevádzkového napätia DC	21.6 V...26.4 V
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 1,0 W
Povolenie	c UL us - Listed (OL)

Charakteristický znak	Hodnota
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	56 dB(A)
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	57 g
Elektrický prípoj vstupu, funkcia	Odfukovací impulz Tvorba vákua
Elektrický prípoj vstupu, typ prípoja	2x zástrčka
Elektrický prípoj vstupu, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec H
Elektrický prípoj vstupu, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj vstupu, spôsob upevnenia	Aretácia
Spôsob upevnenia	pre pripojovaciu lištu
Pneumatický prípoj 1	Spoločný prípoj
Pneumatický prípoj 3	Zatvorený tlmič hluku
Prípoj vákua	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Materiál pripojovacieho závitu	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál filtra	POM
Materiál telesa	Zosílený PA
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ
Materiál tlmiča hluku	PA-zosílený PE
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina