


Prevodovka EMGA-120-P-G8-SAS-100

Číslo dielu: 8141753

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	120 s
Veľkosť príruby motora	100 s
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	120 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	1.431 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	192 Nm
Max. účinnosť	97 s
Tuhosť pootočenia	18 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	6000 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	2500 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	1750 N
Rozhranie prevodovky, výstup	120G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS