

Kruhov  valce DSNU-S-12- -F1A-

  slo dielu: 8148786

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	1 s...150 s
Priemer piestu	12 mm
Tlmenie	elastick� tlmiace kr���ky/do�ti�ky, obojstrann�
Mont��na poloha	�ubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Kovy s hlavnou zlo�kou medi, zinku alebo niklu sa nesm� pou��vať. V�nimky platia pre nikel v oceliach, pre chemicky poniklované plochy, plo�n� spoje, k�ble, elektrick� konektory a cievky. Predĺ�en� vonkaj�� z�vit piestnej ty�e Vn�torn� z�vit na piestnej ty�i Predĺ�en� piestna ty� Axi�lny pr�vod stla�en�ho vzduchu Kyvn� upevnenie, uzatv�rac� kryt Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny Upev�ovac� z�vit, uzatv�rac� kryt Skr�ten� vonkaj�� z�vit piestnej ty�e
Prev�dzkov� tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri daľ�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	0 - �iadne n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na v�robu l�tium-i�onov�ch bat�ri�	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu s� z pou�itia vyl��en�.Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovan�ch pl�ch, plo�n�ch spojov, k�blov, elektrick�ch konektorov a cievok.
Trieda �istoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	50.9 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	67.9 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	16.2 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	2 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	35.9 g

Charakteristický znak	Hodnota
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	4.2 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca