

Konstrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-8-30

Číslo dielu: 8152362

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Zdvih	30 s
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	1.2 Nm
Prípustná odchýlka pre uťahovací moment	± 10 %
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	0.7 Nm
Hmotnosť výrobku	8.7 g
Pneumatický prípoj	M5
Materiál adaptéra	Epoxidová živica
Materiál tesnení	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ, s povrchovou úpravou