

Zástrčka NECB-S-M12G4-C2

Číslo dielu: 8162294

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL E474609
Trvanlivosť pripojenia	100
Káblový výstup	priamy
Hmotnosť výrobku	18 g
Pokyny na použitie	Na napájanie elektricky ovládaných ventilov od spoločnosti Festo sú prípustné len energeticky obmedzené obvody s maximálnym prúdom 4 A pri maximálnom napätí naprázdno 30 V DC.
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou so šesťhranom SW18 a pozdĺžnym drážkovaním otočný
Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia	Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	4
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...60 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...48 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Konektor kábla	Pg7
Priemer kábla	2.1 s...7 s

Charakteristický znak	Hodnota
Prierez prípoja	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Poznámka k prierezu prípoja	0,1 mm ² s koncovou dutinkou kábla
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Pokyny k teplote okolia	Dbajte na zníženie hodnoty
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA66-GF30
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál skrutiek	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	FPM
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, poniklovaná a pozlátená