



# Magnetni ventil MT2H-5/3E-4,0-S-VI-B

Številka dela: 159449  
Izdelek, ki se opuša

[za ventilski otok](#)

[Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 odzračen
Način vklopa	električni
Širina	17,8 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Imenska velikost	5 mm
Dimenzija rastra	18 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	s priborom, zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji
Smer pretoka	povraten
Brez prekrivanja	da
Opomba o prisilni dinamizaciji	Preklopna frekvenca najmanj 1x na teden
Krmilni tlak	4 ... 6 bar
b vrednost	0,5
C-vrednost	1,54 l/sbar
Čas preklopa izključen	25 ms
Čas preklopa vključen	12 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24 V DC: 2.5 W
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 1 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Preskušanje s šokom SG2 po FN/EN
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Nivo glasnosti	75 dB(A)
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	Vtič štiriroba oblika po EN 175301-803 Oblika C

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na priključni plošči
Priključek krmilnega izpuha 82/84	Priključna plošča
Priključek krmilnega zraka 12	Priključna plošča
Priključek krmilnega zraka 14	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR HNBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij