

# Valj z dvojnim batom DPZ-32-40-P-A

Številka dela: 159819

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                                 | Vrednost                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Razdalja xs med težiščem delovne obremenitve in jarmovo ploščo             | 0 mm                                                                |
| Hod                                                                        | 40 mm                                                               |
| Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina                              | 10 mm                                                               |
| Premer bata                                                                | 32 mm                                                               |
| Način delovanja pogonske enote                                             | jarem                                                               |
| Blaženje                                                                   | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                                           | poljubno                                                            |
| Vodilo                                                                     | drsno vodilo                                                        |
| Konstruktivna zgradba                                                      | vodilo                                                              |
| Zaznavanje položaja                                                        | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Način delovanja                                                            | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                                              | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                                   | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                                           | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                                        | -20 °C...80 °C                                                      |
| Udarne energija v končnih položajih                                        | 0.5 Nm                                                              |
| Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs | 72 N                                                                |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok                  | 724 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok                         | 966 N                                                               |
| Alternativni priključki                                                    | glej risbo izdelka                                                  |
| Pnevmatični priključek                                                     | G1/8                                                                |
| Material pokrova                                                           | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material tesnil                                                            | NBR                                                                 |
| Material ohišja                                                            | gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material batnice                                                           | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |