


Elektromagnetický ventil s oddeleným médiom VYKC-F16-M22C-20-PE-H2

Číslo dielu: 8172734

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Elektrický prípoj zboku Preklápací ventil s membránovým tesnením
Princíp tesnenia	mäkký
materiály v kontakte s médiom	EPDM PEEK
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Menovitá šírka	2 s
Smer prietoku	reverzibilný
Spôsob ovládania	elektrický
Spôsob riadenia	priamo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	s prechodným otvorom pre skrutku M2,5
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zástrčkou
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec H
Veľkosť	16
Rozmer rastra	17 s
Fluidný prípoj	Príruba
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami maximálna veľkosť častíc 5 µm
Vnútorné objemy	110 µl ventil s fl. príp. Ventil s fluidným objemom 89 µl
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota kvapalných médií	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Tlak média	-0.075 MPa...0.2 MPa -0.75 bar...2 bar -10.875 psi...29 psi

Charakteristický znak	Hodnota
Tlak pre roztrhnutie	2 MPa 290 psi
Deštrukčný tlak	20 bar
Celkový únik	4 ml/h
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...24 V
Poznámka k rozsahu prevádzkového napätia DC	Potrebné obmedzenie pridržiavacieho prúdu
Parametre cievky	12 - 24 V DC: fáza nízkeho prúdu 1,4 W, fáza vysokého prúdu 5,5 W
Trieda izolačného materiálu	B
Doba zopnutia	100 % v spojení s obmedzením pridržiavacieho prúdu Dodržte pokyny o prevádzke elektromagnetických ventilov.
Max. frekvencia spínania	4 Hz
Poznámka k frekvencii spínania	závislé od teploty prostredia a stavu inštalácie
Čas zapnutia pre kvapalné médiá	16 ms
Čas zapnutia, plynné médiá	12 ms
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	65 l/min
Poznámka k normálnemu menovitému prietoku	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Prietok Kv	0.048 m³/h 0.8 l/min
Poznámka k prietoku Kv	Pre vodu ako médium Rozdiel tlaku 1 bar
Prietok vody pri max. prevádzkovom tlaku	0,07 m³/h 1,2 l/min
Materiál telesa	PEEK
Materiál membrány	EPDM
Materiál tesnení	EPDM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hmotnosť výrobku	50 g
Druh krytia	IP40
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Pokyny na použitie	použitie iba v interiéri
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS