


Ploski valj
DZH-1 5/8"- -PPV-A-S6
Številka dela: 16262

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.04 palec...40 palec
Premer bata	1 5/8"
Največji vzvojni kot batnice +/-	1.4 stp
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	toplotno obstojna tesnila, največ 120 °C
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	ovalni bat
Delovni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Dolžina blaženja	21 mm
Največji navor zaščite pred vzvojnimi obremenitvami	1.2 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	633 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	754 N
Pribitek teže na 10 mm hoda	40 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	820 g
Način pritrditve	izbirno: z notranjim navojem z opremo
Pnevmatični priključek	NPT1/4-18
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij

Značilnost	Vrednost
Material batnice	visoko legirano jeklo