

Fini filter LFMB-1-D-MAXI-A

Številka dela: 162641

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	maksi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	2 bar...12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plini
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	2780 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	620 l/min
Učinkovitost filtra	99,99 %
Največja količina kondenzata	80 cm ³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0,5 mg/m ³
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G1
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	1200 g