

Bezdotykový spínač SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

Číslo dielu: 8182046

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetorezistívny
Teplota okolia	-4 °F...176 °F
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	4 μs
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. spínací výkon DC	12 W
Pokles napätia	1 V
Odolnosť proti skratu	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC	6 V...24 V
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	s konštrukčnou upevňovacou zostavou
Montážna poloha	ľubovoľná
Farba telesa	priehľadná
Materiál telesa	PA
Indikácia spínacieho stavu	LED
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-4 °F...176 °F
Druh krytia	IP67 NEMA 4
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III