

Pripojovacia doska VABS-K3-16S-20-N18-P

Číslo dielu: 8186872

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Menovitá šírka	2 s
Veľkosť ventilu	16 s
Fluidný prípoj	Vnútorňý závit 1/8 NPT
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Smer pripojenia z boku
Max. počet ventilových pozícií	1
Smer prietoku	reverzibilný
Prevádzkové médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré sú v kontakte s médiami
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.3 Nm
Max. moment zatiahnutia závitovej spojky	7 Nm
Max. uťahovací moment	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	26 g
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PEEK