


# Enota za pripravo zraka FRC-3/8-D-O-MINI

Številka dela: 162740

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	filter regulator z manometrom Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Največja količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Finost filtra	40 µm
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	600 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC