


Zaslepovacia zátka NPQX-P-PC15

Číslo dielu: 8191751

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1.6 g
Spôsob upevnenia	s prídržnou svorkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	PA-zosílený
Materiál o-kružka	HNBR