


Os s vretenom ELGD-BS-KF-WD-100-600-0H-5P-L

Číslo dielu: 8192317

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	600 s
Veľkosť	100
Rezerva zdvihu	0 s
Reverzná vôľa	0.15 s
Priemer vretena	10 s
Stúpanie vretena	5 mm/ot
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s obežným guličkovým vretenom
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Typ vretena	Pohon s guličkovou skrutkou
Princíp merania dráhy	inkrementálny
Snímanie polohy	pre indukčné snímače
Max. zrýchlenie	15 m/s ²
Max. počet otáčok	8000 1/min
Max. rýchlosť	0.66 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,01 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Energia nárazu v koncových polohách	1 mJ
Informácia týkajúca sa nárazu v koncových polohách	Pri maximálnej rýchlosti referenčného chodu 0,01 m/s
Plošné momenty 2. stupňa ly	347100 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa lz	2268000 mm ⁴
Voľnobežný krútiaci moment pri maximálnej rýchlosti pohybu	0.435 Nm
Voľnobežný krútiaci moment pri minimálnej rýchlosti pohybu	0.15 Nm
Max. sila Fy	4400 N

Charakteristický znak	Hodnota
Max. sila Fz	4400 N
Max. sila Fy celková os	4092 N
Max. sila Fz celková os	2250 N
Fy pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	18415 N
Fz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	18415 N
Max. moment Mx	140 Nm
Max. moment My	230 Nm
Max. moment Mz	220 Nm
Max. moment Mx celková os	160 Nm
Max. moment Moja celková os	191 Nm
Max. moment Mz celková os	191 Nm
Mx pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	645 Nm
My pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	720 Nm
Mz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	720 Nm
Vzdialenosť medzi povrchom vozíka a stredom vedenia	47 s
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	180 N
Min. posuvová sila Fx	110 N
Torzný moment zotrvačnosti It	108900 mm ⁴
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.07554 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.00633 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.05632 kg.cm ²
Posuvová konštanta	5 mm/ot
Referenčná životnosť	5000 km
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť	1185 g
Hmotnosť výrobku	6519 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2979 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	59 g
Dynamický prieťah (pohybujúca sa záťaž)	0,05 % dĺžky osi, max. 0,5 mm
Statický prieťah (zaťaženie v kludovom stave)	0,1 % dĺžky osi
Kód rozhrania akčného člena	T42
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníkový kokilový odliatok, lakovaný
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho pásu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál krytu pohonu	Hliníkový kokilový odliatok, lakovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ