

Vákuová sacia dýza OVPN-20-L2-PG14-G34-UA

Číslo dielu: 8199144

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	2 s
Rozmer rastra	29.4 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	otvorený
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem
Integrovaná funkcia	Otvorený tlmič hluku
Konštrukcia	Vákuová sacia dýza 2-stupňová
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	0.5 MPa 5 bar 72.5 psi
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Prevádzkový tlak pre max. vákuum	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Max. vákuum	81 s
Menovitý prevádzkový tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Max. sací objem proti atmosfére	317 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.19 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota média	0 °C...60 °C
Odporúčania pre čistenie	Mydlový lúh (okrem tlmičov)
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	66 dB(A)
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	470 g

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie cez priebežný otvor s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	Otvorený tlmič hluku
Prípoj vákua	G3/4
Materiál pripojovacieho závitu	POM
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	PA-zosílený
Materiál telesa	POM
Materiál tlmiča hluku	PA-zosílený PU-pena
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál trysky	PA-zosílený