

Čap hriadeľa
DARF-Q13-20
Číslo dielu: 8200999

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Montážna poloha	ľubovoľná
pre priemer piestu	Ø20
Konštrukcia	Čap hriadeľa
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Trieda čistoty priestoru	Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ohybový moment	5 Nm
Maximálne axiálne statické zaťaženie	350 N
Hmotnosť výrobku	93 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu hriadeľa	Kalená oceľ