

# Krogelni ventil VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T

Številka dela: 1686640

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                        | Vrednost                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba             | 2-potni krogelni ventil                                                                                                                               |
| Način upravljanja                 | mehanski                                                                                                                                              |
| Načelo tesnjenja                  | mehko                                                                                                                                                 |
| Položaj vgradnje                  | poljubno                                                                                                                                              |
| Način pritrditve                  | vgradnja v napeljavo                                                                                                                                  |
| Priključek armature               | Rp1                                                                                                                                                   |
| Prikazovalnik preklpnega položaja | Smer reže = smer pretoka                                                                                                                              |
| Vzorec izvrtin prirobnice         | F04<br>F05                                                                                                                                            |
| Notranji Ø                        | 25 mm                                                                                                                                                 |
| Nazivni premer DN                 | 25                                                                                                                                                    |
| Ventilska funkcija                | 2/2                                                                                                                                                   |
| Pomožno ročno upravljanje         | brez                                                                                                                                                  |
| Smer toka                         | obojestranski                                                                                                                                         |
| Nazivni tlak armature PN          | 63                                                                                                                                                    |
| Sprožilni navor                   | 17 Nm                                                                                                                                                 |
| Na podlagi standarda              | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                 |
| Medij                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:~:]<br>inertni plini<br>voda – brez vodne pare<br>nevtralne tekočine<br>drugi pretočni mediji na zahtevo |
| Temperatura medija                | -10 °C...200 °C                                                                                                                                       |
| Pretok Kv                         | 71.5 m³/h                                                                                                                                             |
| Napotek glede materialov          | V skladu z RoHS                                                                                                                                       |
| Skladnost z LABS                  | VDMA24364 – cona III                                                                                                                                  |
| Material ohišja                   | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                        |
| Številka materiala ohišja         | 1.4408                                                                                                                                                |

| Značilnost                       | Vrednost                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material tesnil                  | PTFE<br>Ojačan PTFE                                                |
| Material krogle                  | visoko legirano nerjavno jeklo                                     |
| Številka materiala krogle        | 1.4408                                                             |
| Material gredi                   | visoko legirano nerjavno jeklo                                     |
| Številka materiala gredi         | 1.4401                                                             |
| Teža izdelka                     | 1250 g                                                             |
| Protieksplzijska zaščita         | cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji                                 |