



# Odcepní modul FRM-H-D-MIDI

Številka dela: 170688

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                          | Vrednost                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                                    | poljubno                                                          |
| Konstruktivna zgradba                               | odcepní modul                                                     |
| Delovni tlak                                        | 0.02 MPa...1.6 MPa<br>0.2 bar...16 bar                            |
| Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2 | 5100 l/min                                                        |
| Delovni medij                                       | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Inertni plini |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                 |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura skladiščenja                            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Razred čistosti zraka na izhodu                     | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija                                  | -10 °C...60 °C                                                    |
| Temperatura okolice                                 | -10 °C...60 °C                                                    |
| Teža izdelka                                        | 386 g                                                             |
| Pnevmatični priključek 3                            | G1/2                                                              |
| Pnevmatični priključek 4                            | G1/4                                                              |
| Napotek glede materialov                            | V skladu z RoHS                                                   |
| Material ohišja                                     | aluminijeva tlačna litina                                         |