

Centrovací krúžok
EAML-72-3,8-62
Číslo dielu: 8229196

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	72 s
Upínací priemer 2	62 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Kód rozhrania akčného člena	L62
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS