

Zasučni pogon DSM-10-180-P-A

Številka dela: 173200

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Kot blaženja	0.5 stp
Kot zasuka	0 stp...180 stp
Dovoljeni polmer prislona	13 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Nihajno krilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Ponovljivost	1 stp
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	60 N
Največja aksialna sila	10 N
Največja radialna sila	30 N
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.85 Nm
Dovoljeni masni vztrajnostni moment	0.0026 kgm ²
Teža izdelka	149 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pogonske gredi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	TPE-U (PU)

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	Aluminij eloksiran