

Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Číslo dielu: 8233029

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 µm
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Rozbočovací modul
Max. množstvo kondenzátu	38 ml
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Max. menovitý prietok	1500 l/min
Parametre cievky	24 V DC: 1,5 W
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	3780 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlatok
Materiál nádoby	PC