


# Rýchlospojka - prechodka

## SCK-PK-4

Číslo dielu: 9421

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 3.4 s                                                                                                    |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                                                |
| Tvar                                     | Priechodka                                                                                               |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                                                       |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                                                     |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                             |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu   | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                        |
| Teplota okolia                           | -40 °C...150 °C                                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm<br>pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 4 mm |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm<br>pre nástrchnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm s maticou       |
| Materiál prevlečnej matice               | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                                                                     |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                                                           |
| Materiál matice                          | Pozinkovaná oceľ                                                                                         |
| Materiál spojovača                       | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                                                                     |