


Vklopni ventil HEL-1-D-MAXI-NPT

Številka dela: 173923

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Dimenzija rasterja | 65 mm |
| Funkcija iztekajočega zraka | z možnostjo dušenja |
| Način upravljanja | pnevmatično |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Pomožno ročno upravljanje | brez |
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Način krmiljenja | neposredno |
| Smer toka | ni reverzibilna |
| Ventilska funkcija | 2/2, zaprt, monostabilen |
| Delovni tlak | 0,3 MPa...1,6 MPa 3 bar...16 bar |
| b-vrednost | 0,54 |
| Vrednost C | 28,3 l/sbar |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 6500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 394 g |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo |
| Pnevmatični priključek 1 | 1 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------|---------------------------|
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |