

Zasučni pogon DSM-6-180-P-A-FF

Številka dela: 175830

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Kot blaženja	0 stp
Območje nastavljanja kota zasuka	0 stp...180 stp
Kot zasuka	0 stp...180 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Natančna nastavitvev	-5 stp
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Nihajno krilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	3.5 bar...8 bar
Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Dovoljeni masni vztrajnostni moment	0.00065 kgm ²
Teža izdelka	85 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pogonske gredi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij eloksiran